

KNIPEX Alligator® polygriptång

KNIPEX isolerade tänger för grip- och skärarbeten

Info

Lätt att komma åt arbetsstycket tack vare smal konstruktion



Fördelar

Klämmer själv åt om rör och muttrar: inget glidande över arbetsstycket, kraftbesparande arbete

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp

Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Den robusta konstruktionen gör den okänslig för nedsmutsning, därför särskilt lämpad för utomhusarbete

Produktegenskaper

Spärrinställning i 9 steg

Hög slitstyrka hos greppytorna

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000164

ETIM 5.0 Class-Description: Vattenpumptänger

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000164

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Polygrip

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX Alligator® polygriptång

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120505	Polygrip WPZI 25	0,374	250