

KNIPEX kraftkombitång

KNIPEX isolerade tänger för grip- och skärarbeten

Info

35 % kraftbesparing jämfört med vanliga kombitänger



Fördelar

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp

Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

With gripping zones for versatile use

Med skär för mjukt och hårt, såväl pianotråd som tjockare kabel

Produktegenskaper

Långa skär för tjockare kabel

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

ETIM 5.0 Class-Description: Kombinationstång

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000836

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kombinationstång

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, oljehärdat flera gånger

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX kraftkombitång

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120504	Kraftkombitång KKZI 20	13	0,343	200