



TRONIC enkelledarställ

Mobila, flexibla lösningar för transport, lagring och avlindning av enkelledare.

Info

TRONIC-produkterna är optimerade för LAPPs standardsortiment av enkelledare H05V-K och H07V-K inklusive maxi-ringar.



Fördelar

Enkel mobil hantering och lagring av enkelledare som ökar arbetssäkerheten och bidrar till en välordnad arbetsplats

Samlad lagring av enkelledare vid arbetsplatsen leder till en effektiv montering

Användarvänlig lösning tack vare korta ställtider via enkel påfyllning

Inga tvistningar eller korkskruvar vid utdragning

Montering av streckkoder gör det möjligt att använda kanban-lösningar. FLEXIMARK[®]-märkningar är också möjliga att applicera

Användningsområden

Transport, lagring och avlindning av enkelledare

Övertvinnande av trappor och andra barriärer med Climber-varianten

Allt samlat i en kompakt mobil lagring- och avlindningslösning för arbetsplatsen

Produktegenskaper

TRONIC-modulen består av 2 TRONIC-behållare monterade på en hållare

TRONIC enkelledarvagn S12:

Kapacitet för 12 till 18 enkelledare (beroende på spolens bredd)

Vagn med verktygshållare

TRONIC-modul enkelledarvagn klämma med trappstigare och tillval med förvaringsfack för verktyg (artikelnr: 85001640)

Tekniska data

Dimensioner:

Passar till kabelringar:

Cable outer diameter: max. 10 mm

Coil Diameter: max. 295 mm

Inner diameter: 80-180 mm

Height: max. 80 mm

Allmänna data:

Max last per TRONIC: 7 kg

Max last TRONIC enkelledarvagn S12:

Nivå 1: 60 kg

Nivå 2: 40 kg

Nivå 3: 30 kg

Material:

Lackerat stål

TRONIC enkelledarställ

Observera

TRONIC är ett märkesnamn från Meccanica Nicoletti S.R.L

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

TRONIC enkelledarställ

Art nr	Benämning	Mått i mm	Vikt (kg)
Box			
85001632	TRONIC Box	D=310.0, H=103.0	0,7
85001624	TRONIC enkelledarvagn 12	L=670.0, W=610.0, H=950.0	19
85001629	TRONIC enkelledarvagn 48	L=865.0, W=770.0, H=1460.0	106
Modul			
85001625	TRONIC-modul	L=335.0, W=335.0, H=280.0	2,6
85001621	TRONIC-modul enkelledarvagn 6x2	L=610.0, W=600.0, H=1270.0	29
85001622	TRONIC-modul enkelledarvagn 18x2	L=840.0, W=820.0, H=1400.0	93
Spole			
85001628	TRONIC enkelledarvagn S12	L=620.0, W=590.0, H=1160.0	20
Tillbehör			
85001637	TRONIC lock	-	-

Senaste uppdatering (31.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

TRONIC enkelledarställ

