SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, plastförskruvning för solceller. Med dragavlastning och mycket vibrationssäker. UV- och ozonresistent samt självslocknande.

Info

Förskruvning för solcellsapplikationer baserad på EN 62444, EN 50548 och UL 1703
Utökat temperaturområde



Solenergi

Köldbeständig

Robust

UV-beständig

Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

UV- och ozonbeständig
UL 746 C - UL F1 användning utomhus
Hög dragavlastning
Permanent vibrationsskydd
Brandspridningsklass enligt UL 94V-0 / 94-5VA

Användningsområden

Solcellspanelfabrik

Standarder/Godkännanden

Senaste uppdatering (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SOLAR

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	Material: Polykarbonat Tätning: CR
Materialprov:	Köldbeständighetstest enligt UL 1703 / UL 746 C
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SOLAR

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® SOLAR							
53113300	1477169	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	37.5	15	100
53113310	1477170	M 16 x 1,5	7 - 9	19	34.0	8	100

Senaste uppdatering (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16