M12 rak hane

RSCN

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för extremt krävande applikationer inom t ex livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Livsmedelsindustrin

Maskin- och anläggningkonstruktion

Oljeresistent

Utrymmeskrav

Vattentät

Fördelar

För användning i extremt krävande applikationer
Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M12-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane

Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning
Låsmutteri rostfritt stål

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Rostfritt stål
Kontaktmotstånd:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane

Produktinformation

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83405045	RSCN 4/7	4	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83403360	RSCN 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405047	RSCN 4/DUO	4	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	240	4
83405053	RSCN 5/7	5	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	60	4
83403359	RSCN 5/9	5	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	60	4
83402118	RSCN 5/DUO	5	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	60	4
83402682	RSCN 8/9	8	0,25 - 0,50	4,0 - 8,0	30	2

Senaste uppdatering (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16