

KW plast spole

Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.



God kemisk resistens



Flamhämmande



Mekanisk resistens



UV-beständig

Fördelar

Kabelns flexibilitet är till största del bevarad

Spiralformat kapat rör

För tidsbesparande kabel- och ledningsbuntning

Användningsområden

För tillverkning av kabelenheter med förgreningar

För skydd mot mekaniska påfrestningar

Produktegenskaper

Svart variant: Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 HB

Inklusive

Art.nr. 61759940: Lindningsverktyg

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang

Allmänt:

Svart version: UV-beständig

Material:

Svart version: polyamid (silikon- & halogenfri)

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KW plast spole

Temperaturområde:

Naturlig och färgad: Polyetylen

Svart utförande: -40 °C till +120 °C. Naturfärgat och färgat utförande: -50 °C till 85 °C

Observera

Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KW plast spole

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Buntningsyta (mm)	Förp. (m)
KW plast spole				
61600010	Plastspiral KW 2	naturlig	2.0 - 7.0	50
61600015	Plastspiral KW 2	svart	2.0 - 7.0	50
61722850	Plastspiral KW 2	blå	2.0 - 7.0	50
61722856	Plastspiral KW 2	gul	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	naturlig	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	svart	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	blå	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	gul	5.0 - 20.0	25
61600070	Plastspiral KW 10	naturlig	10.0 - 40.0	30
61722840	Plastspiral KW 10	svart	10.0 - 40.0	25
61722852	Plastspiral KW 10	blå	10.0 - 40.0	25
61600080	Plastspiral KW 10	gul	10.0 - 40.0	25