



Singlegate T-VET

Tät genomföring för applikationer både inom- och utomhus

Väder-/UV- och ozonbeständig singlegate tät genomföring med dragavlastning. Kan även användas som blindplugg. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Singlegate tät genomföring
 Enkel och snabb installation
 Dragavlastning
 Väder-/UV- och ozonbeständiga
 De svarta genomföringarna är brandklassade enligt UL 94 VO och har hög oljebeständighet

Användningsområden

Kopplingslådor och väggskåp
 För kabelinstallationer i armaturer och fläktar
 Tack vare att genomföringarna är täta från utsidan kan de även användas som blindpluggar

Produktegenskaper

För genomföringar där snabbhet, hög tätning och dragavlastning är viktiga faktorer.
 Kan användas både utomhus och inomhus

Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94 V-0 (gäller ljusgrå och svart färg)
Färg:	Svart. Finns även i ljusgrå RAL 7035 och grå RAL 7042 vid förfrågan.
Material:	TPE-EPDM
Skyddsklass:	IP67
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Singlegate T-VET

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Singlegate T-VET

Art nr	Benämning	Material	Färg	2	3	4	Kabel Ø, min/max (mm)	Väggjocklek, S (mm)	Förp (st)
83122162	T-VET 3-5	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	13	20	20	3 - 5	1 - 4	1000
83122156	T-VET 5-7	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	16	20	20	5 - 7	1 - 4	1000
83122157	T-VET 7-10	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	19	24	21	7 - 10	1 - 4	500
83122158	T-VET 10-14	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	23	28	-	10 - 14	1 - 4	500
83122159	T-VET 14-20	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	29	34	26	14 - 20	1 - 4	500
83122160	T-VET 20-26	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	38	46	30	20 - 26	1 - 4	200
83122161	T-VET 26-35	TPE-EPDM	Svart (RAL 9011)	48	57,5	36	26 - 35	1 - 4	250

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Singlegate T-VET

