

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M blindplugg i rostfritt stål i hygiengodkänd design för förslutning av fabriksborrade, gängade hål

Info

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig

Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

För att stänga förgångade hål

Montering med blocknyckel

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
För användning i produktzon
Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter
ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Material:	Material: Rostfritt stål - V4A (1.4404/316L) Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +220°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5