

SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench



Robust

Fördelar

Möjliggör användning av PG-tillbehör i metriska gängor
Montering med blocknyckel

Användningsområden

Sexkantig adapter från metrisk yttre gänga till PG inre gänga.
Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® ZSE-M-XL har lång metrisk anslutningsgänga

Design

Dessa adapterar används i våra förskruvningar:
SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SR-SV-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Kropp: förnicklad mässing

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZSE-M

Temperaturområde: -60°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® ZSE-M

| Art nr | Gänga, hane M1 | Gänga, hona PG | Antal / förp. |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| SKINDICHT® ZSE-M | | | |
| 52106000 | 12 x 1,5 | 7 | 100 |
| 52106010 | 16 x 1,5 | 9 | 100 |
| 52106020 | 20 x 1,5 | 11 | 100 |
| 52106030 | 20 x 1,5 | 13,5 | 100 |
| 52106040 | 20 x 1,5 | 16 | 50 |
| 52104050 | 20 x 1,5 | 21 | 50 |
| 52106050 | 25 x 1,5 | 21 | 50 |
| 52106060 | 32 x 1,5 | 29 | 25 |
| 52106070 | 40 x 1,5 | 36 | 10 |
| 52106080 | 50 x 1,5 | 42 | 10 |
| 52106090 | 63 x 1,5 | 48 | 10 |
| SKINDICHT® ZSE-M-XL | | | |
| 52106005 | 12 x 1,5 | 7 | 100 |
| 52106015 | 16 x 1,5 | 9 | 100 |
| 52106025 | 20 x 1,5 | 11 | 100 |
| 52106035 | 20 x 1,5 | 13,5 | 100 |
| 52106045 | 20 x 1,5 | 16 | 50 |
| 52106055 | 25 x 1,5 | 21 | 50 |
| 52106065 | 32 x 1,5 | 29 | 25 |

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16