# Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

Moduluppbyggt kapslingssystem för vägg- och bordsmontage. Anpassa enkelt storlek efter dina behov med utbyggnadssatser. Beställ direkt i vår webshop!



Halogenfri

Låg vikt

## Fördelar

Med Ultramas kan du enkelt anpassa storlek efter dina behov med utbyggnadssatser
Kan användas både vertikalt och horisontellt
Kan användas som 19"-kapsling
Finns med ventilationsslitsar
Täcklock döljer alla skruvar

## Produktegenskaper

Uppbyggd av två halvor i ABS-plast samt front/ryggpaneler i aluminium eller plast
Finns med två djupmått, 199 mm och 259 mm
Många olika storlekar, höjden kan alltid byggas ut med utbyggnadssatser
Montagenockar för Europakort, kretskort och montageplatta i underdelen
Skyddsklass upp till IP40

## Leveransomfattning

Underdel, överdel, skruvar, täcklock och gummifötter

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Brandspridningsklass: | UL94-HB/1,6 mm |
| Färg: | Ljusgrå liknande RAL 7035, fötter och täcklock agatgrå liknande RAL 7038 |
| Material: | Kapsling i ABS-plast |
| Skyddsklass: | IP20 (L=ventilation)<br>IP40 (täckt) |
| Slagtålighet: | Enligt DIN 53453 9 kJ/m$^2$ |
| Yta: | Eroderingstexturerad |
| Temperaturbeständig: | Enligt DIN 53461 metod A 74°C |

Senaste uppdatering (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

**Observera**
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
L = har formpassade ventilationsslitsar i övre och nedre halvorna. * Kapslingens bredd kan utökas med hjälp av AB... utbyggnadssatser med n x 9 TE.

Senaste uppdatering (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

| Art nr | Benämning | B (mm) | H (mm) | D (mm) | HE (mm) | TE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramas 19 UM 3... | | | | | | |
| 83651600 | UM 32009 | 62,2 | 157,5 | 199 | 3 | 9 |
| 83651601 | UM 32009 L | 62,2 | 157,5 | 199 | 3 | 9 |
| 83651605 | UM 32609 | 62,2 | 157,5 | 259 | 3 | 9 |
| 83651606 | UM 32609 L | 62,2 | 157,5 | 259 | 3 | 9 |
| Ultramas 19 UM 5... | | | | | | |
| 83651623 | UM 52011 | 72,4 | 224,2 | 199 | 4,5 | 11 |
| 83651624 | UM 52011 L | 72,4 | 224,2 | 199 | 4,5 | 11 |
| Ultramas 19 UM 6... | | | | | | |
| 83651610 | UM 62009 | 62,2 | 290,9 | 199 | 6 | 9 |
| 83651611 | UM 62009 L | 62,2 | 290,9 | 199 | 6 | 9 |
| 83651615 | UM 62609 | 62,2 | 290,9 | 259 | 6 | 9 |
| 83651616 | UM 62609 L | 62,2 | 290,9 | 259 | 6 | 9 |

Senaste uppdatering (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16