

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Undvik problem med kondens

Membranventilen förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer samt att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Låg vikt



Vattentät

Fördelar

Förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer

Membranventilen förhindrar att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö, eftersom luft kan passera igenom ventilen

Behövs även till kapslingar med skyddsklass IP67/68

Senaste uppdatering (04.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Skyddsklass IP69
Enkelt montage med M12-gänga

Användningsområden

Alla utomhusapplikationer där man vill undvika kondens (behövs även då kapslingen håller skyddsklass IP67 / 68)
Inomhusapplikationer där kapslingen utsätts för snabba temperaturförändringar (vid dörrar och portar)

Övrigt

Beroende på storlek på kapslingen och hur snabba temperaturförändringarna kan vara så kan flera ventiler behövas
Vi kan hjälpa dig att beräkna hur många ventiler som behövs

Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94-V0
Färg:	Svart eller ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Nylon
Montering:	Förutom rätt storlek på gängan, ska hålet alltid fasa 60 grader (för o-ringen). Vid montage i tunnväggig kapsling ska kontramutter användas för extra säkerhet.
Skyddsklass:	IP66 (5 bar, 30 min) / IP68 (0,2 bar, 60 min) IP69

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Art nr	Benämning	Beskrivning
83655508	DAE M12	Svart med M12-gänga, 1 sats = 5 st
83655509	DAE M12	Ljusgrå med M12-gänga, 1 sats = 5 st

Senaste uppdatering (04.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16