

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench



Robust

Fördelar

Möjliggör användning av PG-tillbehör i metriska gängor
Montering med blocknyckel

Användningsområden

Sexkantig adapter från metrisk yttre gänga till PG inre gänga.
Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® ZS-M-XL har lång metrisk anslutningsgänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

under Prisinformation.

SKINDICHT® ZS-M

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona PG	Antal / förp.
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1,5	7	100
52104340	16 x 1,5	9	100
52104010	16 x 1,5	11	100
52104360	20 x 1,5	11	100
52104370	20 x 1,5	13,5	100
52104380	20 x 1,5	16	50
52104400	25 x 1,5	21	50
52104410	32 x 1,5	29	25
52104420	40 x 1,5	36	10
52104430	50 x 1,5	42	10
52104440	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1,5	7	100
52104345	16 x 1,5	9	100
52104365	20 x 1,5	11	100
52104375	20 x 1,5	13,5	100
52104385	20 x 1,5	16	50
52104405	25 x 1,5	21	50
52104415	32 x 1,5	29	25
52104425	40 x 1,5	36	10
52104435	50 x 1,5	42	10
52104445	63 x 1,5	48	10