

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT blindplugg i rostfritt stål i hygiengodkänd design för förslutning av fabriksborrade, gängade hål

Info

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



-  Livsmedelsindustrin
-  God kemisk resistens
-  Korrosionsbeständig
-  Oljeresistent
-  Robust
-  Tillförlitlighet
-  Temperaturbeständig
-  UV-beständig

Fördelar

För att stänga förgängade hål
Montering med blocknyckel

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
För användning i produktzon
Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter
ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +220°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
52103494	NPT 1/4"	16	17.4	7,2	18.8	5
52103495	NPT 3/8"	20	18.7	7,8	22.8	5
52103496	NPT 1/2"	24	20.3	8,4	26.8	5
52103497	NPT 3/4"	29	21.5	8,8	31.8	5
52103498	NPT 1"	36	23.5	10	39.6	5
52103499	NPT 1 1/4"	45	24.7	10,2	49.0	5

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16