


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blindplugg för att stänga förgångade hål, kostnadseffektiv lösning i Polystyren



Tillförlitlighet



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

För att stänga förgångade hål
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Tillverkning av apparatskåp
Distributionsbox
Kopplingsskåp

Produktegenskaper

Montering med skruvmejsel

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Slagtålig polystyren
Skyddsklass:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Temperaturområde:	-25°C till +60°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® BLK-M

Art nr	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25