

## SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with PG connection thread



Utrymmeskrav

### Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål  
Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet

### Användningsområden

Maskiner  
Enheter  
Kåpor

### Design

PG-gänga  
Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

### Design

SKINDICHT® KU med sexkant och platt konstruktion (1)  
SKINDICHT® KU med sexkant och hög konstruktion (2)  
SKINDICHT® KUK räfflad (3)

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Senaste uppdatering (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Temperaturområde: -40°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® KU, KUS, KUK**

Art nr	Benämning/storlek	Antal / förp.
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16/9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

Senaste uppdatering (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16