

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, alternative brass earthing sleeves for SKINDICHT SHVE and SKINDICHT SRE



Störningssignaler

Fördelar

Alternativa jordhylsor

Användningsområden

Jordningmantel till SKINDICHT® SHVE och SKINDICHT® SRE.

Övrigt

Allokeringsexempel, jordningshylsa till lämplig förskruvning

SKINDICHT® EH13.5/5 passar SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002317

ETIM 5.0 Class-Description: Jordflik för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002317

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Jordningsbleck för
kabelskruvförband

Material:

Mässing

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® EH

Art nr	PG-storlek/fri öppning	Inner-Ø (mm)	Fläns Ø (mm)	Längd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® EH					
52010980	EH 9 / 3.2	3.2	13,3	11.0	100
52010985	EH 9 / 3.6	3.6	13,3	11.0	100
52010996	EH 11 / 4.5	4.5	16,7	9.0	100
52010000	EH 13,5 / 5	5	18,5	14.0	100
52010010	EH 13,5 / 6	6	18,5	14.0	100
52010020	EH 13,5 / 7	7	18,5	14.0	100
52010030	EH 16 / 8	8	20,5	14.0	50
52010040	EH 16 / 9	9	20,5	14.0	50
52010050	EH 16 / 10	10	20,5	14.0	50
52010060	EH 16 / 11	11	20,5	14.0	50
52010070	EH 21 / 12	12	26	16.0	50
52010080	EH 21 / 13	13	26	16.0	50
52010090	EH 21 / 14	14	26	16.0	50
52010100	EH 21 / 15	15	26	16.0	50
52010110	EH 21 / 16	16	26	16.0	50
52010120	EH 29 / 17	17	35	18.0	25
52010130	EH 29 / 18	18	35	18.0	25
52010140	EH 29 / 19	19	35	18.0	25
52010161	EH 36 / 22	22	45	10.0	10
52010162	EH 36 / 24	24	45	10.0	10
52010163	EH 36 / 26	26	45	10.0	10
52010164	EH 36 / 28	28	45	10.0	10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16