Y-koppling

ASBS 2 M12/M8

Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port. Standardiserat M12-gränssnitt, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Vattentät

Fördelar

Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port
Olika kopplingsscheman beroende på applikationen
Standardiserat M12-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3- och 5-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
M12-hane till 2x M12-hona
M8-hane till 2x M8-hona

Tekniska data

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Y-koppling

Material:	TPU
Skyddsklass:	IP67
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PA
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +90 °C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Y-koppling

Produktinformation

Art nr	Benämning	Poltal	Koppling	Förbindelsevinkel	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till 2 x M12 hona						
83400003	ASBSA 2 M12-3	3	AND-funktion	45	60	4/port
83404853	ASBS 2 M12-5S	5	Pin 2 (hona) blind	45	60	4/port
83404854	ASBS 2-M12-4	4	2 + 4 bryggad	45	60	2/port
83404501	ASBS 2-M12-4-90	4	2 + 4 bryggad	90	240	2/port
83404502	ASBS 2-M12-4S-90	4	Tillslag separerad	90	240	2/port
83404855	ASBS 2 M12-5	5	2 + 4 bryggad	45	60	4/port
83404849	ASBS 2 M12-5 1-1	5	Rak 1-1	45	60	4/port
83404856	ASBS 2 M12-5-90	5	2 + 4 bryggad	90	240	2/port
M12 hane till 2 x M8 hona						
83404850	ASBS 2 M8	3	Tillslag separerad	45	60	4/port
83404172	ASBS 2 M8-90	3	Tillslag separerad	90	60	2/port

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16