Ändhylsor TWIN

Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

Info
Nu med UL-godkännande



Halogenfri

Fördelar
Särskilt utformad plastkrage som gör det möjligt att fästa två fintrådiga ledare samtidigt
Korrekt krimpning av två ledare i en TWIN-ledarändhylsa ger en ordentlig elektrisk och mekanisk anslutning

Standarder/Godkännanden
UL fil nummer E507990, se tabell

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Info:	Halogenfri
Material:	Koppar/PP Yta: tennpläterad
Temperaturområde:	Permanent last -5 °C upp till +105 °C, temporär last +120 °C

Observera
Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ändhylsor TWIN

Art nr	Benämning	För mm²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	ja	vit	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	ja	grå	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	ja	röd	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	ja	svart	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	ja	blå	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	ja	grå	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	ja	gul	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	ja	röd	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4	PEW 12.097	100
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	ja	blå	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4	PEW 12.097	50

Senaste uppdatering (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16