

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, förstorare, överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling



Monteringstid



Utrymmeskrav



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling. Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingens gängade hål. Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För användning med en metrisk kabelförskruvning vars anslutningsgänga är större än det befintliga gängade hålet. Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan:

med o-ring

Material:

Förnicklad mässing

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® ME-M

Art nr	E-nummer	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Antal / förp.
SKINDICHT® ME-M				
52104450	1476860	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452	1476861	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454	1476862	20 x 1,5	25 x 1,5	100
52104456	1476863	25 x 1,5	32 x 1,5	50
52104458	1476864	32 x 1,5	40 x 1,5	50
52104460	1476865	40 x 1,5	50 x 1,5	25
52104462	1476866	50 x 1,5	63 x 1,5	25
52104450LF	-	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452LF	-	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454LF	-	20 x 1,5	25 x 1,5	100
52104456LF	-	25 x 1,5	32 x 1,5	50
52104458LF	-	32 x 1,5	40 x 1,5	50
52104460LF	-	40 x 1,5	50 x 1,5	25
52104462LF	-	50 x 1,5	63 x 1,5	25
SKINDICHT® ME-M sexkantad				
52104463	1476867	63 x 1,5	75 x 1,5	1