

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, förminskare som överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling

Fördelar

Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling. Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål. Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma egenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För användning med en metrisk kabelförskruvning vars anslutningsgänga är mindre än det befintliga gängade hålet. Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Vid förfrågan:	Även tillgänglig med förinstallerad O-ring
Material:	Förnicklad mässing
Temperaturområde:	-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® MR-M

Art nr	E-nummer	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Antal / förp.
SKINDICHT® MR-M				
52104310	1476770	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	1476772	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	1476773	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	1476775	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	1476776	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	1476780	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	1476791	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	1476792	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	1476793	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	1476794	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	1476795	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	1476796	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	1476797	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	1476798	72 x 2	63 x 1,5	1
52104310LF	-	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	-	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	-	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313LF	-	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314LF	-	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315LF	-	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316LF	-	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317LF	-	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318LF	-	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319LF	-	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320LF	-	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321LF	-	63 x 1,5	40 x 1,5	10
SKINDICHT® MR-M blank mässing				
52006579	1476799	80 x 2	75 x 1,5	1

Senaste uppdatering (15.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16