


SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with PG connection thread



Utrymmeskrav

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgångor än befintliga gängade hål
Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet

Användningsområden

Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

PG-gänga
Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

Design

SKINDICHT® KU med sexkant och platt konstruktion (1)
SKINDICHT® KU med sexkant och hög konstruktion (2)
SKINDICHT® KUK räfflad (3)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Observera

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Art nr	Benämning/storlek	Antal / förp.
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16 /9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16