
M12 rak hane till öppen ände, skärmad - D-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 4-polig, D-kodad anslutning.
Beställ direkt i vår webshop!



1 = yellow
2 = white
3 = orange
4 = blue



- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Utrymmeskrav
- Släpkedja
- Robust
- Störningssignaler
- Vattentät

Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter

Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-101

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till öppen ände, skärmad - D-kod

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80 °C)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC/60 V DC
Märkström:	Max 4 A
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	D-kod
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5mΩ
Isolationsmotstånd:	$^{>}10^{9}\Omega$
Temperaturområde:	Kabel: -25 till +80 °C

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane till öppen ände, skärmad - D-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 4-poligt utförande							
83409580	0985 342 102/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409581	0985 342 102/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409582	0985 342 102/1 M	1	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409583	0985 342 102/3 M	3	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409584	0985 342 102/5 M	5	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409585	0985 342 102/10 M	10	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4
83409586	0985 342 102/15 M	15	PUR	4 x 0,38	6,2	60	4

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till öppen ände, skärmad - D-kod

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16