


Plåtrännor

Höjd 50 och 75 mm

Raka kabelrännor i stålplåt som skyddar kablar i industriella lokaler och mellan maskiner. Olika längder. Lock köps separat. Beställ direkt i vår webshop!



legrand



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Kabelkanal i stålplåt, se passande lock som levereras separat
Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
För kabeldragning till robotar
För inomhusbruk i industriella miljöer
Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

Möjligt att köpa produkten styckvis
Används som kabelrännor och istället för kabelstegar och trådstegar

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Plåtrännor

Övrigt

Finns på förfrågan i 100 mm höjd

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Plåtrännor

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
Längd 3000 mm					
83188100	LG-480020 RAKA KANALER 50X50X3M	50	3000	50	108
83188110	LG-C3075Z RAKA KANALER 75X75X3M	75	3000	75	120
83188111	LG-C3100Z RAKA KANALER 100X75X3M	100	3000	75	120
83188112	LG-C3150Z RAKA KANALER 150X75X3M	150	3000	75	120
83188113	LG-C3200Z RAKA KANALER 200X75X3M	200	3000	75	90
83188114	LG-C3300Z RAKA KANALER 300X75X3M	300	3000	75	60
Längd 2000 mm					
83188120	LG-480010 RAKA KANALER 50X50X2M	50	2000	50	72
83188130	LG-C2075Z RAKA KANALER 75X75X2M	75	2000	75	80
83188131	LG-C2100Z RAKA KANALER 100X75X2M	100	2000	75	80
83188132	LG-C2150Z RAKA KANALER 150X75X2M	150	2000	75	80
83188133	LG-C2200Z RAKA KANALER 200X75X2M	200	2000	75	60
83188134	31C2C300Z RAKA KANALER 300X75X2M	300	2000	75	40
Längd 1000 mm					
83188140	LG-480000 RAKA KANALER 50X50X1M	50	1000	50	12
83188150	LG-C1075Z RAKA KANALER 75X75X1M	75	1000	75	12
83188151	LG-C1100Z RAKA KANALER 100X75X1M	100	1000	75	8
83188152	LG-C1150Z RAKA KANALER 150X75X1M	150	1000	75	8
83188153	LG-C1200Z RAKA KANALER 200X75X1M	200	1000	75	4
83188154	LG-C1300Z RAKA KANALER 300X75X1M	300	1000	75	4
Längd 500 mm					

Plåtrännor

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83187240	31C8B050Z RAKA KANALER 50X50X0.5M	50	500	50	1
83185150	31C8C075Z RAKA KANALER 75X75x0.5M	75	500	75	1
83185151	31C8C100Z RAKA KANALER 100X75x0.5M	100	500	75	1
83185152	31C8C150Z RAKA KANALER 150X75x0.5M	150	500	75	1
83185153	31C8C200Z RAKA KANALER 200X75x0.5M	200	500	75	1
83185154	31C8C300Z RAKA KANALER 300X75x0.5M	300	500	75	1