

## LEMUR - RJ45 10/100/1000 Mbit/s, PoE och SFP

Enkel implementering och låga underhållskrav

LEMUR "Lite managed switches"-serien tillhandahåller väsentliga managed switch-funktioner och höga datahastigheter i en kostnadsoptimerad design.

### Info

Enkel konfiguration och övervakning med hjälp av det intuitiva grafiska gränssnittet HiEOS

Kompakt och kostnadsoptimerad design

Viktiga funktioner och hög tillförlitlighet, "ställ in den och glöm den"-kapacitet



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

Enkel att använda tack vare smidig implementering och låga underhållskrav

Förbättrad säkerhet, utvecklad enligt "secure development lifecycle process IEC 62443-4-1"

Power over Ethernet (PoE) och PoE+ alternativ med upp till 180 W effekt och utan separat strömförsörjning

Full Gigabit Ethernet-hastighet

Upp till 11 portar

### Användningsområden

Industriautomation

Materialhantering

Maskinbyggare

Intelligenta trafikövervakningssystem

CCTV

### Produktegenskaper

Upp till 11 portar, både RJ45 10/100/1000 och SFP

Power over Ethernet - PoE & PoE+ (180W)

Förbättrad säkerhet (SSHv2), SNMP, device management och användarlarm vid fel

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## LEMUR - RJ45 10/100/1000 Mbit/s, PoE och SFP

Diagnostik via remote monitoring (RMON), Syslog  
Ethernet/IP och PROFINET

### Standarder/Godkännanden

CE, EN61131, FCC, cUL 61010-1

### Tekniska data

Mått (L x B x H):	68 x 135 x 118 mm
Driftspänning:	9,6-32 V DC alt 46-57 V DC
Vikt:	680-720 g beroende på modell
Skyddsklass:	IP30
Temperaturområde:	-40°C till +60°C

**LEMUR - RJ45 10/100/1000 Mbit/s, PoE och SFP**

Art nr	Benämning	Portar: RJ45	SFP	PoE
83409100	LRS30-7TX/3SFP/1C Managed	8 x 10/100	3 x 10/100/1000	-
83409102	LRS32-7TX/3SFP/1C Managed	8 x 10/100	3 x 10/100/1000	Max 180 W
83409105	LRS40-7TX/3SFP/1C Managed	8 x 10/100/1000	3 x 10/100/1000	-
83409104	LRS42-7TX/3SFP/1C Managed	8 x 10/100/1000	3 x 10/100/1000	Max 180 W

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16