

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45

Halogenfri patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.

Info

Tillgänglig i 11 färger

Bestseller



Användningsområden

Inomhusapplikationer

Byggnadsinstallation

För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1

Halogenfri

Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG27/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel LSZH Compound

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie:

Flexibel: > 31 mm

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Flexibel: 0 °C till +60 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710310601	grå	0,15
2710310602	grå	0,25
2710310603	grå	0,5
2710310605	grå	1
2710310606	grå	1,5
2710310607	grå	2
2710310609	grå	3
2710310610	grå	5
2710310611	grå	7,5
2710310612	grå	10
2710310614	grå	15
2710310615	grå	20
2710310616	grå	25
2710310617	grå	30
2710310619	grå	40
2710310621	grå	50
2710311201	grön	0,15
2710311202	grön	0,25
2710311203	grön	0,5
2710311205	grön	1
2710311206	grön	1,5
2710311207	grön	2
2710311209	grön	3
2710311210	grön	5
2710311211	grön	7,5
2710311212	grön	10
2710311214	grön	15
2710311215	grön	20
2710311216	grön	25
2710311217	grön	30
2710311219	grön	40
2710311221	grön	50
2710310201	blå	0,15
2710310202	blå	0,25
2710310203	blå	0,5

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710310205	blå	1
2710310206	blå	1,5
2710310207	blå	2
2710310209	blå	3
2710310210	blå	5
2710310211	blå	7,5
2710310212	blå	10
2710310214	blå	15
2710310215	blå	20
2710310216	blå	25
2710310217	blå	30
2710310219	blå	40
2710310221	blå	50
2710310401	röd	0,15
2710310402	röd	0,25
2710310403	röd	0,5
2710310405	röd	1
2710310406	röd	1,5
2710310407	röd	2
2710310409	röd	3
2710310410	röd	5
2710310411	röd	7,5
2710310412	röd	10
2710310414	röd	15
2710310415	röd	20
2710310416	röd	25
2710310417	röd	30
2710310419	röd	40
2710310421	röd	50
2710311101	gul	0,15
2710311102	gul	0,25
2710311103	gul	0,5
2710311105	gul	1
2710311106	gul	1,5
2710311107	gul	2

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710311109	gul	3
2710311110	gul	5
2710311111	gul	7,5
2710311112	gul	10
2710311114	gul	15
2710311115	gul	20
2710311116	gul	25
2710311117	gul	30
2710311119	gul	40
2710311121	gul	50
2710310901	orange	0,15
2710310902	orange	0,25
2710310903	orange	0,5
2710310905	orange	1
2710310906	orange	1,5
2710310907	orange	2
2710310909	orange	3
2710310910	orange	5
2710310911	orange	7,5
2710310912	orange	10
2710310914	orange	15
2710310915	orange	20
2710310916	orange	25
2710310917	orange	30
2710310919	orange	40
2710310921	orange	50
2710310801	magenta	0,15
2710310802	magenta	0,25
2710310803	magenta	0,5
2710310805	magenta	1
2710310806	magenta	1,5
2710310807	magenta	2
2710310809	magenta	3
2710310810	magenta	5
2710310811	magenta	7,5

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710310812	magenta	10
2710310814	magenta	15
2710310815	magenta	20
2710310816	magenta	25
2710310817	magenta	30
2710310819	magenta	40
2710310821	magenta	50
2710310703	violett	0,5
2710310705	violett	1
2710310706	violett	1,5
2710310707	violett	2
2710310709	violett	3
2710310710	violett	5
2710310711	violett	7,5
2710310712	violett	10
2710310714	violett	15
2710310715	violett	20
2710310301	brun	0,15
2710310302	brun	0,25
2710310303	brun	0,5
2710310305	brun	1
2710310306	brun	1,5
2710310307	brun	2
2710310309	brun	3
2710310310	brun	5
2710310311	brun	7,5
2710310312	brun	10
2710310314	brun	15
2710310315	brun	20
2710310316	brun	25
2710310317	brun	30
2710310319	brun	40
2710310321	brun	50
2710310501	vit	0,15
2710310502	vit	0,25

RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710310503	vit	0,5
2710310505	vit	1
2710310506	vit	1,5
2710310507	vit	2
2710310509	vit	3
2710310510	vit	5
2710310511	vit	7,5
2710310512	vit	10
2710310514	vit	15
2710310515	vit	20
2710310516	vit	25
2710310517	vit	30
2710310519	vit	40
2710310521	vit	50
2710310101	svart	0,15
2710310102	svart	0,25
2710310103	svart	0,5
2710310105	svart	1
2710310106	svart	1,5
2710310107	svart	2
2710310109	svart	3
2710310110	svart	5
2710310111	svart	7,5
2710310112	svart	10
2710310114	svart	15
2710310115	svart	20
2710310116	svart	25
2710310117	svart	30
2710310119	svart	40
2710310121	svart	50