


## Avgrening ytterstigare 30°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

### Fördelar

För att skydda kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

### Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

### Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

### Leveransomfattning

Inklusive lock

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Avgrening ytterstigare 30°

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget  
Prisinformation.

\*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

**Avgrening yterstigare 30°**

Art nr	Benämning	h	b	c	L1	L2	Vikt (kg)	Förp (st)
Höjd 50 mm								
83183535	31ARB050Z YTTERSTIGARE 30° 50X50	50	50	50	119	75	0,22	4
Höjd 75 mm								
83188215	LG-AR075Z YTTERSTIGARE 30° 75X75	80	77	55	202,2	123,8	0,38	2
83188216	LG-AR100Z YTTERSTIGARE 30° 100X75	80	100	30	145	106	0,43	2
83188217	LG-AR150Z YTTERSTIGARE 30° 150X75	80	150	30	145	106	0,54	2
83188218	LG-AR200Z YTTERSTIGARE 30° 200X75	80	200	30	145	106	0,64	2
83188219	LG-AR300Z YTTERSTIGARE 30° 300X75	80	300	30	145	106	0,9	2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16