


## L-avgrening innerstigare med högersväng 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

L-avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler. Beställ direkt i vår webshop!



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

### Fördelar

För att skydda kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

### Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

### Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

### Leveransomfattning

Inklusive lock

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## L-avgrening innerstigare med högersväng 90°

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

**L-avgrening innerstigare med högersväng 90°**

| Art nr     | Benämning                                  | h  | b   | L1  | L2  | r   | Vikt (kg) | Förp (st) |
|------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| Höjd 50 mm |  |    |     |     |     |     |           |           |
| 83183552   | 31AGB050Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 50X50  | 50 | 50  | 100 | 100 | 20  | 0,29      | 4         |
| Höjd 75 mm |  |    |     |     |     |     |           |           |
| 83188245   | LG-AG075Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 75X75  | 80 | 77  | 243 | 239 | 100 | 1,4       | 2         |
| 83188246   | LG-AG100Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 100X75 | 80 | 101 | 273 | 262 | 100 | 1,5       | 2         |
| 83188247   | LG-AG150Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 150X75 | 80 | 151 | 303 | 312 | 100 | 2,6       | 2         |
| 83188248   | LG-AG200Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 200X75 | 80 | 201 | 363 | 362 | 100 | 3         | 2         |
| 83188249   | LG-AG300Z<br>INNERSTIGARE<br>H. 90° 300X75 | 80 | 301 | 413 | 633 | 100 | 5,4       | 1         |

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16