

Tillbehör Alustyle - Fotstöd "Tower foot"

Med fotstödet "tower foot" kan kapslingen Alustyle placeras i stående position. Enkelt montage, ingen bearbetning krävs. Beställ direkt i vår webshop!



Robust



Monteringstid

Fördelar

Stående position med "tower foot"
Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
Kapslingen får ett litet "fotavtryck"
Robust, tillverkad av metall

Användningsområden

Bordskapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Fotstödet skjuts in i spåret på utsidan av kapslingens långsida och låses fast av gavlarna
Storlekar anpassade för standardlängderna på profilen
Delat utförande främst för användande till speciallängder. Används i kombination med dekorlist som fyller ut mellanrummet mellan fästena

Leveransomfattning

4 st självhäftande gummifötter medföljer
Delbart utförande ligger förpackat i par vilket normalt räcker till en kapsling

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Till "delat" fotfäste ska dekorlist användas för att fylla mellanrummet mellan fästena.

Tillbehör Alustyle - Fotstöd "Tower foot"

Art nr	Benämning	Beskrivning	Passar till
Fotstöd "Tower foot" för AS 830/1030/1230			
83659607	AS 0030-0025 T-7024	Fotstöd Tower "delat", grafitgrå 2st	AS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659603	AS 0030-0025 T-9006	Fotstöd Tower "delat", silver 2st	AS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659608	AS 0030-0100 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 830/1030/1230 med profillängd 100 mm
83659604	AS 0030-0100 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 830/1030/1230 med profillängd 100 mm
83659609	AS 0030-0150 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659605	AS 0030-0150 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659610	AS 0030-0200 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
83659606	AS 0030-0200 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
Fotstöd "Tower foot" för AS 1850			
83659632	AS 0050-0025 T-7024	Fotstöd Tower "delat", grafitgrå 2st	AS 1850 med profillängd special
83659633	AS 0050-0025 T-9006	Fotstöd Tower "delat", silver 2st	AS 1850 med profillängd special
83659634	AS 0050-0100 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 1850 profillängd 100 mm
83659635	AS 0050-0100 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 1850 profillängd 100 mm
83659636	AS 0050-0150 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 1850 profillängd 150 mm
83659637	AS 0050-0150 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 1850 profillängd 150 mm
83659630	AS 0050-0200 T-7024	Fotstöd Tower, grafitgrå	AS 1850 profillängd 200 mm
83659631	AS 0050-0200 T-9006	Fotstöd Tower, silver	AS 1850 profillängd 200 mm

Senaste uppdatering (30.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16