


Tillbehör Alustyle - Väggfäste

Mycket robust väggfäste i metall som passar till kapslingen Alustyle. Enkelt montage, ingen bearbetning krävs. Beställ direkt i vår webshop!



Monteringstid



Tillförlitlighet

Fördelar

Mycket robust väggfäste i metall
Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
Färgade dekorlister döljer skruvhålen och ger unikt utseende (tillbehör)

Användningsområden

Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Fästet skjuts in i spåren på utsidan av kapslingens långsida och låses fast av gavlarna
Storlekar anpassade för standardlängderna på profilen
Dekorlister kan användas på fästena för att dölja skruvhålen och ger kapslingen ett unikt utseende
Färgade täcklock finns som tillbehör

Leveransomfattning

1 par väggfästen och 4 st grafitgrå täcklock

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tillbehör Alustyle - Väggfäste

Art nr	Benämning	Beskrivning	Passar till
Väggfästen för AS 830/1030/1230			
83659615	AS 0030-0100 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659612	AS 0030-0100 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659616	AS 0030-0150 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659613	AS 0030-0150 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659617	AS 0030-0200 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
83659614	AS 0030-0200 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
Väggfästen för AS 1850			
83659622	AS 0050-0100 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 1850 profillängd 100 mm
83659639	AS 0050-0100 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 1850 profillängd 100 mm
83659640	AS 0050-0150 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 1850 profillängd 150 mm
83659641	AS 0050-0150 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 1850 profillängd 150 mm
83659642	AS 0050-0200 WB-7024	Väggfäste, grafitgrå	AS 1850 profillängd 200 mm
83659643	AS 0050-0200 WB-9006	Väggfäste, silver	AS 1850 profillängd 200 mm
Täcklock (fpk 4st)			
83659620	AS 0030 AK-WB-Röd	Täcklock, röd 4st	AS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659618	AS 0030 AK-WB-Grön	Täcklock, grön 4st	AS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659621	AS 0030 AK-WB-Orange	Täcklock, orange 4st	AS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659619	AS 0030 AK-WB-Blå	Täcklock, blå 4st	AS 0030-...WB..., IT 0000..WB