


Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Maskin- och anläggningkonstruktion



Solenergi



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Oljeresistent



Robust



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö

Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillhör Robust och vridstyv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö

Handkapsling

Bordskapsling

Väggkapsling

Displaykapsling

Produktegenskaper

På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort

På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Färgade packningar som tillhör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar

Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)

Gavel ABD 820 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillhör

Tekniska data

Färg:

Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)

Packning: svart (standard), färgade packningar som tillhör

Material:

Gavel: pressgjutna aluminium GD-Al Si 9 Cu 3

Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd:

Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass:

IP65 (ABPU endast IP40)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil & frontplåt					
83658311	ABP 820	Profil, längd enligt önskemål	82	-	22
83658312	ABP 820-0100	Hel profil	82	100	22
83658313	ABP 820-0150	Hel profil	82	150	22
83658314	ABP 820-0200	Hel profil	82	200	22
83658336	ABPH 820	Profil "delbar", längd enligt önskemål	82	-	22
83658337	ABPH 820-0100	Profil "delbar"	82	100	22
83658338	ABPH 820-0150	Profil "delbar"	82	150	22
83658339	ABPH 820-0200	Profil "delbar"	82	200	22
83658356	ABPU 820	Profil "öppen", längd enligt önskemål	82	-	22
83658357	ABPU 820-0100	Profil "öppen"	82	100	22
83658358	ABPU 820-0150	Profil "öppen"	82	150	22
83658359	ABPU 820-0200	Profil "öppen"	82	200	22
83658361	ABPU 820 FP2	Frontplåt till ABPU 820, längd enligt önskemål	73,5	-	2
83658362	ABPU 820-0100 FP2	Frontplåt till ABPU 820	73,5	100	2
83658363	ABPU 820-0150 FP2	Frontplåt till ABPU 820	73,5	150	2
83658364	ABPU 820-0200 FP2	Frontplåt till ABPU 820	73,5	200	2
Gavlar					
83658300	ABD 820	Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran	-	6,7	-
Packningar och väggfästen					
83658426	DI 820-EMV	EMC-packning. Svart. Fpk = 10 st	-	-	-
83658411	DI 820-3000	Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st	-	-	-
83658406	DI 820-1021	Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st	-	-	-
83658421	DI 820-6000	Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st	-	-	-
83658416	DI 820-5002	Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st	-	-	-
Väggfästen					

Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83658400	AB-WL1	Väggfäste fast. Fpk = en sats	-	-	-

Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium

