


CombiBac - Kapsling för infällning

Kapslingsystemet för infällning

Kapsling för infällning i exempelvis manövertavlor eller vägg. Frontpanel i ABS-plast, ryggdel och frontram i galvaniserad stål. Beställ direkt i vår webshop!



Låg vikt



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

För infällning i panel eller vägg

Samma front som till RegloCard Plus "F"-version

Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay

Skyddsklass upp till IP54

Montageklackar på insidan av locket för kretskort/montageplatta

Användningsområden

Mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö

Väggkapsling

Displaykapsling

Övrigt

För mer information, besök www.bopla.de eller beställ katalog

Tekniska data

Färg:

Frontram: ljusgrå liknande RAL 7035

Material:

Frontpanel: ABS-plast

Ryggdel och frontram: galvaniserad stål

Skyddsklass:

Upp till IP54

Observera

Senaste uppdatering (24.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CombiBac - Kapsling för infällning

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CombiBac - Kapsling för infällning

Art nr	Benämning	L (mm)	H (mm)	D (mm)
Frontpanel - CombiFront				
83650805	CF 130	131	131	21,5
83650806	CF 160	166	106	21,5
83650807	CF 200	213	125	21,5
83650808	CF 250	257	157	21,5
83650809	CF 310	296	196	21,5
83650810	CF 400	363,6	233,6	23,5
Ryggdel - CombiBac, tillgänglig på förfrågan				
83650811	CB 1304	96,4	115,2	35
83650812	CB 1307	96,4	115,2	65
83650813	CB 1310	96,4	115,2	100
83650814	CB 1604	131,4	90,2	35
83650815	CB 1607	131,4	90,2	65
83650816	CB 1610	131,4	90,2	100
83650817	CB 2004	179,4	109,2	35
83650818	CB 2007	179,4	109,2	65
83650819	CB 2010	179,4	109,2	100
83650820	CB 2504	222,4	141,2	35
83650821	CB 2507	222,4	141,2	65
83650822	CB 2510	222,4	141,2	100
83650823	CB 3104	261,4	180,2	35
83650824	CB 3107	261,4	180,2	65
83650825	CB 3110	261,4	180,2	100
83650826	CB 4004	322,4	215,2	35
83650827	CB 4007	322,4	215,2	65
83650828	CB 4010	322,4	215,2	100
Frontram - CombiFrame, tillgänglig på förfrågan				
83650829	CR 130	151	151	-
83650830	CR 160	186	126	-
83650831	CR 200	233	145	-
83650832	CR 250	277	177	-
83650833	CR 310	316	216	-
83650834	CR 400	383,6	253,6	-

Senaste uppdatering (24.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

CombiBac - Kapsling för infällning

