


BOS 500 - Handkapsling 120x60x22 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling i fyra utföranden med löstagbar gavel för enkel bearbetning och batterifack för 1 st 9 V-batteri. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Handkapsling som finns i 4 st utföranden

Löstagbar gavel för enkel bearbetning

Batterifack för 1 st 9 V-batteri

Finns med displayfönster eller panoramafönster

Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

Mobil data-, mät- och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Produktegenskaper

Monteras snabbt ihop med snäpplås och endast en skruv

Skyddsklass IP40

IR-gavel som tillbehör

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS 500 - Handkapsling 120x60x22 mm

Tekniska data

Färg:	Svart eller agatgrå färg liknande RAL 7038 med fin texturerad yta
Material:	ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast
Skyddsklass:	IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS 500 - Handkapsling 120x60x22 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
Kapsling								
83654210	BOS 500	Med panoramafönster. För membrantange ntbord, batterisektion (1 st 9 V)	60	120	25	47,6	53	0,75
83654211	BOS 501	Med displayfönster. För membrantange ntbord, batterisektion (1 st 9 V)	60	120	25	47,6	53	0,75
83654212	BOS 502	Utan displayfönster. För mekaniskt tangentbord, batterisektion (1 st 9 V)	60	120	25	47,6	53	0,25
83654209	BOS 503	Utan displayfönster. Stor knappsatsyta, batterisektion (1 st 9 V)	60	120	25	47,6	82	1
83654207	-	IR-gavel till BOS 500-503	-	-	-	-	-	-