

BOS 750 - Handkapsling 157x84x30 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling i olika utföranden, med eller utan batterifack, displayfönster eller panoramafönster. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/panoramafönster

Löstagbar gavel för enkel bearbetning

Finns med sidoknapp för skjutschwitch på kretskortet

Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

Mobil data-, mät- och reglerteknik

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Övrigt

Batterifack för 1 st 9 V-batteri

Tekniska data

Färg:

Svart eller agatgrå färg liknande RAL 7038 med fin texturerad yta

Material:

ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Senaste uppdatering (07.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS 750 - Handkapsling 157x84x30 mm

Skyddsklass:

IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

BOS 750 - Handkapsling 157x84x30 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
Kapsling								
83654225	BOS 750	Med panoramafönster, och batterifack för 1 st 9 V-batteri	84	157	30	70	86	1
83654226	BOS 751	Med displayfönster, och batterifack för 1 st 9 V-batteri	84	157	30	70	86	1
83654227	BOS 752	Med stor knappsatsyta, och batterifack för 1 st 9 V-batteri	84	157	30	70	133	1
83654230	BOS 753	Med panoramafönster, utan batterifack	84	157	30	70	86	1
83654231	BOS 754	Med displayfönster, utan batterifack	84	157	30	70	86	1
83654232	BOS 755	Med stor knappsatsyta, utan batterifack	84	157	30	70	133	1
83654233	BOS 756	Med panoramafönster, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	86	1
83654234	BOS 757	Med displayfönster, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	86	1
83654235	BOS 758	Med stor knappsatsyta, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	133	1
83654236	BOS 759	Med panoramafönster, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	86	1

BOS 750 - Handkapsling 157x84x30 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
83654237	BOS 760	Med displayfönster, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	86	1
83654238	BOS 761	Med stor knappsatsyta, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare	84	157	30	70	133	1