
BOS 910 - Handkapsling 224x106x40 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling med stort displayfönster, 85x45 mm. Finns med bärrem och uppställningsfot och med eller utan batterifack. Beställ direkt i vår webshop!





- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Livsmedelsindustrin
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Låg vikt
- Vattentät

Fördelar

Handkapsling med stort displayfönster 85x45mm
Med/utan batterifack för 2 st 9 V eller 4 st 1,5 V-batterier
Finns med bärrem och uppställningsfot
Skyddsklass IP65 (med limmat displayfönster)
Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

Mobil data-, mät- och reglerteknik
Handkapsling
Bordskapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Klarar displayer med 16x4 tecken och grafisk 128x64 punkter
Som tillbehör finns även ett bordsstativ STD 900

Tekniska data

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

BOS 910 - Handkapsling 224x106x40 mm

Färg:	Agatgrå liknande RAL 7038 med fin texturerad yta (svart färg på förfrågan)
Material:	ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
Skyddsklass:	IP65
Yta:	Eroderingstexturerad

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

BOS 910 - Handkapsling 224x106x40 mm

Produktinformation

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Knappsatsyta B (mm)	Knappsatsyta L (mm)	Knappsatsyta D (mm)
Kapsling								
83654270	BOS 910	Utan batterifack	106	224	40	75	131,5	1
83654271	BOS 911	Utan batterifack, med uppställningsfot	106	224	40	75	131,5	1
83654272	BOS 912	Med batterifack (4 x 1,5 V AA-batteri)	106	224	40	75	131,5	1
83654273	BOS 913	Med batterifack (2 x 9 V-batteri)	106	224	40	75	131,5	1
Tillbehör								
83654268	STD 900	Bordstativ för BOS 900/913	100	211	111	-	-	-

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16