

RegloCard Plus - Väggh monterad kapsling med möjlighet att ha transparent lock

Kapsling för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö

Väggh monterad kapsling för mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö. Många storlekar och skyddsklass upp till IP65. Beställ direkt i vår webshop!



Vattentät



Tillförlitlighet



Låg vikt



Monteringstid



Halogenfri



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Flamhämmande

Fördelar

Tre olika utföranden gör att kapslingen passar i många applikationer, transparent öppningsbart lock med stabil gångjärnsteknik, membranfront eller ram för frontpanel

Stort urval med 8st grundstorlekar

Samtliga modeller har ett stort separat plintutrymme med eget lock

Skyddsklass upp till IP65

Knock-outs för enkel håltagning

Användningsområden

Mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RegloCard Plus - Vägghalterad kapsling med möjlighet att ha transparent lock

Vägghaltering
Displaykapsling

Produktegenskaper

Det transparenta locket kan monterast med öppning åt höger eller vänster och kan öppnas mer än 180°
Till det transparenta locket finns ett cylinderlås SHLO 302 som tillhör
Högre brandklassning på förfrågan
Alla locken kan enkelt plomberas
Många fästpunkter och spår för att skjuta in kretskort/montageplattor ger stora möjligheter till optimalt montage

Tekniska data

Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Lock: ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast Ryggdel: ABS-plast (på förfrågan kan kapslingen fås i UL 94 V0 godkänd polykarbonatplast)
Skyddsklass:	Upp till IP65

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassen.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassen i steget Prisinformation.

RegioCard Plus - Vägmonterad kapsling med möjlighet att ha transparent lock

Art nr	Benämning	Beskrivning	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83651804	RCP 130	Med ram för frontpanel	IP 40	131	186	78,5
83651805	RCP 130 F	Med membranfront	IP 65	131	186	82,5
83651806	RCP 1300	Med transparent frontlock	IP 65	131	186	103
83651810	RCP 160	Med ram för frontpanel	IP 40	166	161	68,5
83651811	RCP 160 F	Med membranfront	IP 65	166	161	72,5
83651812	RCP 1600	Med transparent frontlock	IP 65	166	161	93
83651820	RCP 170	Med ram för frontpanel	IP 40	166	161	96,5
83651821	RCP 170 F	Med membranfront	IP 65	166	161	100,5
83651822	RCP 1700	Med transparent frontlock	IP 65	166	161	121
83651830	RCP 200	Med ram för frontpanel	IP 40	213	185	80
83651831	RCP 200 F	Med membranfront	IP 65	213	185	84
83651832	RCP 2000	Med transparent frontlock	IP 65	213	185	104,5
83651840	RCP 250	Med ram för frontpanel	IP 40	257	217	108
83651841	RCP 250 F	Med membranfront	IP 65	257	217	112
83651842	RCP 2500	Med transparent frontlock	IP 65	257	217	132,5
83651850	RCP 310	Med ram för frontpanel	IP 40	296	261	108
83651851	RCP 310 F	Med membranfront	IP 54	296	261	112
83651852	RCP 3100	Med transparent frontlock	IP 65	296	261	132,5
83651854	RCP 350	Med ram för frontpanel	IP 40	296	281	136
83651855	RCP 350 F	Med membranfront	IP 54	296	281	136
83651856	RCP 3500	Med transparent frontlock	IP 65	296	281	136
83651860	RCP 400	Med ram för frontpanel	IP 40	363,4	318,6	128,5
83651861	RCP 400 F	Med membranfront	IP 54	363,4	318,6	130,5
83651862	RCP 4000	Med transparent frontlock	IP 65	363,4	318,6	150

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16