

Tillbehör Bocube Alu

Få ut mer av Bocube Alu med passande tillbehör


Monteringsplatta för enkel infästning av komponenter, membranventil för att undvika kondens, snabböppningskit samt externt väggfäste till Bocube Alu kapsling.

Info

Membranventil DAE-D11 för att undvika kondens. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen.

Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvar och gör det möjligt att öppna kapslingen utan verktyg.

Externt väggfäste BA WL.



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor som passar både i lock och i botten

Membranventil för att undvika kondens i kapslingen. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen (bearbetning krävs)

Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvarna och gör det möjligt att öppna kapslingen helt utan verktyg. Perfekt om du snabbt och enkelt vill kunna öppna kapslingen, men ändå ha en hög IP-klass om IP 66/67 när locket är stängt.

Använd det externa väggfästet när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tillbehör Bocube Alu

Art nr	Benämning	Beskrivning	Passar till
Monteringsplatta i 2 mm pertinax			
83658080	BA MH 1008	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 1008..
83658082	BA MH 1413	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 1408..
83658084	BA MH 1413	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 1413..
83658086	BA MH 1808	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 1808..
83658088	BA MH 2413	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 2413..
83658090	BA MH 2817	Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.	BA 2817..
Membranventil i set om 5 st, d = 11 mm, självhäftande			
83655506	DAE-D11	Membranventil d = 11 mm, självhäftande. 1 förp = 5 st	Alla storlekar
Snabböppningskit BA SV, ersätter lockskrudar och gör det möjligt att öppna kapslingen utan verktyg			
83658070	BA 08 SV-C-0	Snabböppningskit IP66/67	BA ..08..
83658073	BA 08 SV-7035	Snabböppningskit IP66/67	BA ..08..
83658071	BA 13 SV-C-0	Snabböppningskit IP66/67	BA ..13..
83658074	BA 13 SV-7035	Snabböppningskit IP66/67	BA ..13..
83658072	BA 17 SV-C-0	Snabböppningskit IP66/67	BA ..17..
83658075	BA 17 SV-7035	Snabböppningskit IP66/67	BA ..17..
Väggfäste i set om 2 st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår			
83658091	BA WL 08-7035	Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå	BA ..08..
83658092	BA WL 08-7024	Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå	BA ..08..
83658093	BA WL 13-7035	Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå	BA ..13..
83658094	BA WL 13-7024	Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå	BA ..13..
83658095	BA WL 17-7035	Väggfäste, 1 sats. Ljusgrå	BA ..17..
83658096	BA WL 17-7024	Väggfäste, 1 sats. Grafitgrå	BA ..17..

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Tillbehör Bocube Alu

