


## Tastomat - Handburen industriikapsling

Robust handkapsling med hög skyddsklass

Manöverkapsling för styr-, kontroll- och tryckknappsfunktion som passar i riktigt tuffa industriapplikationer. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Låg vikt



Oljeresistent



UV-beständig



Vattentät

### Fördelar

Passar i riktigt tuffa industriapplikationer, tillverkad i 30% glasfiberförstärkt polyamid

Perfekt i kombination med mekaniska tryckknappar och strömställare

På ovansidan finns en 5 mm hög kant som skyddar monterade knappar mot ofrivillig påverkan och mekanisk åverkan

Underdelen är både välvd och ribbad för att ge ett säkert och stabilt grepp

### Användningsområden

Senaste uppdatering (12.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Tastomat - Handburen industrikapsling

Manöverkapsling för styr-, kontroll- och tryckknappsfunktion  
Kranstyrning och maskinkontroll  
Handkapsling  
Bordskapsling  
Displaykapsling

### Produktegenskaper

Oförlorbara skruvar av rostfritt stål  
Olje- och bensenbeständig  
Fästnockar i botten för montage av kretskort/monteringsplatta

### Leveransomfattning

Kapsling med packning, 6 st locksruvar och 4 st montagesruvar

### Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94-HB/1,6 mm
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Polyamidplast med 30% glasfiberförstärkning, olje- och bensenbeständig
Montering:	Rostfria skruvar (VA2), oförlorbara
Skyddsklass:	IP65
Slaghållfasthet:	Enligt DIN 53453 16 kJ/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A 195 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Tastomat - Handburen industrikapsling

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83655810	TAS 100	91	251	46
83655812	TAS 200	91	251	80

Senaste uppdatering (12.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16