

SLS - "STEEL" Rostfria golvsåp, fristående med transparent dörr

Ekonomisk med redan integrerade sidor samt högsta skyddsklass IP69 och högsta slagålighet IK10

Golvsåp med förmonterade sidor och löstagbart tak. Många storlekar, helt tillverkad i rostfritt stål. Transparent enkel- eller dubbeldörr av slagålig LEXAN.

Info

Hög finish och mycket stabil transparent dörr av LEXAN och rostfritt stål
Ekonomisk med tidsbesparande montage eftersom sidorna redan är integrerade
Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (04.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SLS - "STEEL" Rostfria golvsåp, fristående med transparent dörr



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Ekonomisk med tidsbesparande montage eftersom sidorna redan är integrerade
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagåtlighet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt monteras framifrån
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SLS-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två transparenta dörrar, bakstycke, sidor, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr
Sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med solid dörr: SCS
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50°C till +120°C) vid förfrågan
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Dörr: Transparent LEXAN (polykarbonat) och rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Senaste uppdatering (04.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SLS - "STEEL" Rostfria golvskåp, fristående med transparent dörr

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SLS - "STEEL" Rostfria golvsåp, fristående med transparent dör

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvsåp SLS "STEEL" med 1 transparent dör och öppningsbart bakstycke. Bipackad montageplåt (kan monteras på olika djup i såpet)						
83675501	SLS6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	600	1800	400	500 x 1 700	1
83675506	SLS8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1800	400	700 x 1 700	1
83675507	SLS8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83675509	SLS8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	800	2000	500	700 x 1 900	1
Rostfritt golvsåp SLS "STEEL" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe). Bipackad montageplåt (kan monteras på olika djup i såpet)						
83675522	SLS12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1200	1800	500	1 100 x 1 700	2
83675524	SLS12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
83675528	SLS16018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1600	1800	500	1 500 x 1 700	2
83675530	SLS16020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "STEEL"	1600	2000	500	1 500 x 1 900	2

Senaste uppdatering (04.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16