

UDS - Liten dockningsstation UDS-_-S/T

Dockningsstation med eller utan underdel

Möjliggör mekanisk/elektrisk dockning mellan handenhet och dockningsstation. Hög funktionalitet vid data- och kraftöverföring. Beställ direkt i vår webshop!



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Låg vikt

Fördelar

Möjliggör mekanisk/elektrisk dockning mellan handenhet och dockningsstation

Hög funktionalitet vid data- och kraftöverföring, möjligt att automatiskt få en 6-polig anslutning vid dockning

Klarar vibrationsrika miljöer eftersom hårdhet av låskraften vid dockning kan justeras i 4 olika steg

Finns i två utförande där den ena saknar underdel och därför är lämplig för panelmontage

Bra för mobil användning i fordon eftersom dockningsstationens hålbild passar "mobiltelefonbygel" för bil

Användningsområden

Mobil datainsamling

Mekanisk hållare till applikationer där enheten temporärt behövs tas loss

Laddning av batterier i handenhet

Bords- eller väggmontage

Fordon, hålbild passande "mobiltelefonbygel" för bil

Produktegenskaper

UDS-_-S/T är den minsta dockningsstationen i UDS-serien

Kan även användas som en ren mekanisk hållare till applikationer där man vill ta loss en enhet temporärt

Utvecklad för att klara vibrationer och mekanisk chock enligt fordonsstandard 74/60/EG

Möjligt att montera kretskort i 3 olika nivåer i UDS-_-S och 1 nivå i UDS-_-ST

Leveransomfattning

Förmonterat lock med kretskorthållare, blindplatta, gummifötter, täcklock och skruvar

Version UDS-_-ST saknar underdel

UDS - Liten dockningsstation UDS-_-S/T

Tekniska data

Färg:	Svart eller agatgrå liknande RAL 7038
Material:	PC/ABS-plast (blandning)
Skyddsklass:	IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UDS - Liten dockningsstation UDS-_-S/T

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83653425	UDS-G-S	Dockningsstation grå	65	113	31
83653426	UDS-B-S	Dockningsstation svart	65	113	31
83653427	UDS-G-ST	Enbart överdel. dockningsstation grå	65	113	19
83653428	UDS-B-ST	Enbart överdel, dockningsstation svart	65	113	19