

## UNITRONIC® SENSOR M12-M8

M12 hane till M8 hona

Vad praktiskt! Patchkabeln av PVC som kan användas universellt för data- och signalöverföring har redan kontakter i båda ändar. Inte nog med det: Tack vare snap-in-funktionen kan man nu ansluta den mötande kontakten på M8-sidan ännu snabbare och helt utan verktyg. Med andra ord: tryck på den istället för att skruva på den.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

Patchkabel som har kontakter i båda ändar sparar tid vid installationen och minskar eller eliminerar felpotentialen vid montering på plats.

Snap-in-kontakten M8 möjliggör en snabb, verktygsfri anslutning till den passande kontakten (ingen skruvning behövs, att trycka på den räcker). Snap-in-funktion är till hjälp särskilt vid underhålls- och rengöringsarbeten.

Kan enkelt integreras i maskinkonceptet tack vare kompakta mått.

### Användningsområden

Kan användas universellt vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring.

Kan användas i torra, fuktiga och våta miljöer.

Ytermanteln av PVC är resistent mot syror och alkalier och är delvis oljeresistent.

För medelhög mekanisk belastning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Skyddsklass:

IP 65 / IP 67

Omgivningstemperatur (drift):

Stift/hylsa  
-25°C till +80°C

Kodning:

A-kod

Märkström:

3 A

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12-M8

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

**UNITRONIC® SENSOR M12-M8**

Art nr
44429471
44429472
44429473

Sensle uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16