

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Undvik problem med kondens

Membranventilen förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer samt att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö. Beställ direkt i vår webshop!



Vattentät



Låg vikt



God kemisk resistens



Vindkraft



Spårbundet



Olja & Gas



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Lämplig för användning utomhus

Fördelar

Förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer

Membranventilen förhindrar att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö, eftersom luft kan passera igenom ventilen

Behövs även till kapslingar med skyddsklass IP67/68

Senaste uppdatering (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Skyddsklass IP69
Enkelt montage med M12-gänga

Användningsområden

Alla utomhusapplikationer där man vill undvika kondens (behövs även då kapslingen håller skyddsklass IP67 / 68)
Inomhusapplikationer där kapslingen utsätts för snabba temperaturförändringar (vid dörrar och portar)

Övrigt

Beroende på storlek på kapslingen och hur snabba temperaturförändringarna kan vara så kan flera ventiler behövas
Vi kan hjälpa dig att beräkna hur många ventiler som behövs

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--|
| Brandspridningsklass: | UL94-V0 |
| Färg: | Svart eller ljusgrå liknande RAL 7035 |
| Material: | Nylon |
| Montering: | Förutom rätt storlek på gängan, ska hålet alltid fasas 60 grader (för o-ringen). Vid montage i tunnväggig kapsling ska kontramutter användas för extra säkerhet. |
| Skyddsklass: | IP66 (5 bar, 30 min) / IP68 (0,2 bar, 60 min) IP69 |

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

DAE - Membranventil M12 till kapslingar

| Art nr | Benämning | Beskrivning |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 83655508 | DAE M12 | Svart med M12-gänga, 1 sats = 5 st |
| 83655509 | DAE M12 | Ljusgrå med M12-gänga, 1 sats = 5 st |

Senaste uppdatering (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16