

## DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Undvik problem med kondens

Membranventilen förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer samt att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Låg vikt



Vattentät

### Fördelar

Förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer

Membranventilen förhindrar att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö, eftersom luft kan passera igenom ventilen

Behövs även till kapslingar med skyddsklass IP67/68

Skyddsklass IP69

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Enkelt montage med M12-gänga

### Användningsområden

Alla utomhusapplikationer där man vill undvika kondens (behövs även då kapslingen håller skyddsklass IP67 / 68)  
Inomhusapplikationer där kapslingen utsätts för snabba temperaturförändringar (vid dörrar och portar)

### Övrigt

Beroende på storlek på kapslingen och hur snabba temperaturförändringarna kan vara så kan flera ventiler behövas  
Vi kan hjälpa dig att beräkna hur många ventiler som behövs

### Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94-V0
Färg:	Svart eller ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Nylon
Montering:	Förutom rätt storlek på gängan, ska hålet alltid fasas 60 grader (för o-ringen). Vid montage i tunnväggig kapsling ska kontramutter användas för extra säkerhet.
Skyddsklass:	IP66 (5 bar, 30 min) / IP68 (0,2 bar, 60 min) IP69

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## DAE - Membranventil M12 till kapslingar

Art nr	Benämning	Beskrivning
83655508	DAE M12	Svart med M12-gänga, 1 sats = 5 st
83655509	DAE M12	Ljusgrå med M12-gänga, 1 sats = 5 st

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16