

EPIC® POWER LS1.5 Contacts male

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon

EPIC® POWER LS1.5 Hankontakter till serien runda kontakter storlek 1,5

Info

Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite

Endast tillgänglig i krimputförande pga hög mekanisk påverkan i servo applikationer

Tillverkad i Tyskland



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacts male

under Prisinformation.

EPIC® POWER LS1.5 Contacts male

Art nr	Benämning	Version	För utförande	Antal / förp.
3,6 mm stift				
44429334	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5	3,6mm Stift 0,75-1,5	till typ A1, A3	10
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm Stift 1,0-2,5mm ²	till typ A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm Stift 4,0-6,0mm ²	till typ A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm Stift 6,0-10,0mm ²	till typ A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm Stift 1,0-2,5mm ²	till typ F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm Stift 2,5-4,0mm ²	till typ F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm Stift 4,0-6,0mm ²	till typ F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm Stift 6,0-10,0mm ²	till typ F6	10
2 mm stift				
44429339	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25	2mm Stift 0,14-0,25mm ²	till typ A1, A3	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm Stift 0,25-1,0mm ²	till typ A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm Stift 0,75-1,5mm ²	till typ A1, A3	10
44429342	LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm Stift 1,0-2,5mm ²	till typ A1, A3	10
44429343	LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0	2mm Stift 2,5-4,0mm ²	till typ A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm Stift 0,25-1,0mm ²	till typ F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm Stift 0,75-1,5mm ²	till typ F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm Stift 1,0-2,5mm ²	till typ F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2mm Stift 2,5-4,0mm ²	till typ F6	10

EPIC® POWER LS1.5 Contacts male