EPIC® LS3 A1


Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning


EPIC® LS3 panel base for male contacts

Info

Robust kontakt för strömförsörjning
Kontakterna måste beställas separat
Tillverkad i Tyskland







Robust

Tillförlitlighet

Störningssignaler

Vattentät

Fördelar

Mer effekt för servomotorer
Tålig mot mekanisk påverkan
EMC-skydd

Användningsområden

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® LS3 A1

Märkspänning (V):	630 V (10 mm kontakter) 250 V (1,6 mm kontakter)
Stötspänning:	6 kV (10 mm kontakter) 4 kV (1,6 mm kontakter)
Märkström:	150 A (10 mm kontakter) vid 25 °C 12 A (1,6 mm kontakter) vid 25 °C
Miljöklass:	3
Poltal:	Silverpläterad mässing Guldpläterad mässing
Antal poler:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpavslutning 10–50 mm^2 (10 mm kontakt) Krimpavslutning 0,75–1,5 mm^2 (1,6 mm kontakt)
Material:	Kåpa: anodiserad aluminium Insats: PA Packning: FPM
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	50
Temperaturområde:	-20 °C až la +120 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® LS3 A1

Art nr	Artikelbeskrivning	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
LS3 A1 för stift				
44429352	LS3 A1	Ø 4,2 mm (4x)	3+PE+2	1
44429353	LS3 A1	Ø 4,2 mm (4x)	3+PE+4	1

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16