

EPIC® POWER M12 630V kabeldon

Cirkulära kontaktidon för servomotorer och strömförsörjning

This compact M12 connector with FE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to small devices and motors in direct current applications (63 V, 16 A per contact) – also in PROFINET networks. The L-coding prevents incorrect plugging with other connectors.

Info

Minimalkontaktidon för strömförsörjning

Tillverkad i Tyskland



Låg vikt



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Snabbt och enkelt montage

Liten och smidig för trånga utrymmen

Högkvalitativa, gludpläterade kontakter

Användningsområden

Kraftmatning för små enheter

För 1-fas eller 3-fas kablar utan N

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell)

Senaste uppdatering (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V kabeldon

	stickkontakt)
Märkspänning (V):	630 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	12 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Antal poler:	3 + PE S-kodad
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,75 - 1,5 mm ²
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-40°C till +85°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWER M12 630V kabeldon

Art nr	Artikelbeskrivning	Klämningsintervall max	Förpackningsenhet
44423140	Skarvdon, hane (stift)	10	1
44423141	Kabeldon hona (Hylsa)	10	1
44423142	Vinklat skarvdon, hane (stift)	10	1
44423143	Vinklat kabeldon, hona (hylsa)	10	1

Senaste uppdatering (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V kabeldon

