

EPIC® SIGNAL M23 Contacts female

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon i M23-serien


EPIC® SIGNAL M23 kontakter hona till M23-serien av runda kontakter

Info

Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite

Kontakterna är designade för ett brett krimpningsområde, därför finns det inte så många olika varianter

Made in Germany



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® SIGNAL M23 Contacts female

Art nr	Benämning	Version	För utförande	Antal / förp.
Hylsor				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm hylsa 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm hylsa 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	100
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	10
72401600	-	2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm Buchse löt bis 2,5mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm Buchse löt bis 2,5mm ²	M23-hylsor (inte D-Sub)	100

EPIC® SIGNAL M23 Contacts female

