


EPIC® M-D 1,0 D-Sub stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Info

Guldpläterade kontakter i olika kvalitetsgrader
för automatiserad produktion med krimpmaskiner
Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® M-D 1,0 D-Sub stansade kontakter på rulle

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Plätering	Skalningslängd (mm)	Övrigt	Antal / förp.
Poltal							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	hane	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	hona	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	hane	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	hona	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	hane	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	hona	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	hane	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	hona	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 500 kontakter	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® M-D 1,0 D-Sub stansade kontakter på rulle

