


EPIC® MC modulinsats: RJ45

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Kommunikationsmodulen, som har 4 spännings- och 8 datakontakter, kan användas vid maskin- och anläggningstillverkning och i styrsystem.

Info

CAT.5-prestanda



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

Anläggningsteknik
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

max 600 V / max 125 V

Märkström:

max 10 A / max 1,5 A

Miljöklass:

3

Poltal:

Gulpläterad kopparlegering

Senaste uppdatering (06.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC modulinsats: RJ45

Antal poler:	4 kraft + 8 data
Anslutningsmetoder:	Ström: krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ² Data: IDC/slitskontaktering: Cat5, AWG 24-26
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-20 °C ... +85 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC modulinsats: RJ45

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Förpackningsenhet
Modulinsats RJ45. Tar 2 modulplatser i ramen					
10344300	MCS 8 RJ45	hane	4 + 8 + PE	2	5
10345300	MCB 8 RJ45	hona	4 + 8 + PE	2	5

EPIC® MC modulinsats: RJ45

