

EPIC® H-BE 2.5 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De svarvade kontakterna för rektangulära kontaktdon finns som hyls- och stiftkontakter för olika ledarareor.

Info

Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Material:

Mässing försilvrad CuZn/Ag

Förgylld mässing CuZn/Au

Antal matningar:

500

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-BE 2.5 svarvade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Cross-section identification	Plätering	Skalningslängd (mm)	Förpackningsenhet
Försilvrade kontakter							
11190000	H-BE 2,5 svarvade	hane	0.5	-	Ag	7.4	100
11195000	H-BE 2,5 svarvade	hona	0.5	-	Ag	7.4	100
11190100	H-BE 2,5 svarvade	hane	0.75 - 1	1	Ag	7.4	100
11195100	H-BE 2,5 svarvade	hona	0.75 - 1	1	Ag	7.4	100
11190200	H-BE 2,5 svarvade	hane	1.5	2	Ag	7.4	100
11195200	H-BE 2,5 svarvade	hona	1.5	2	Ag	7.4	100
11190300	H-BE 2,5 svarvade	hane	2.5	3	Ag	7.4	100
11195300	H-BE 2,5 svarvade	hona	2.5	3	Ag	7.4	100
11190400	H-BE 2,5 svarvade	hane	4	-	Ag	7.4	100
11195400	H-BE 2,5 svarvade	hona	4	-	Ag	7.4	100
Förgyllda kontakter							
11190301	H-BE 2,5 svarvade	hane	0.14 - 0.37	2	Au	7.4	100
11190302	H-BE 2,5 svarvade	hona	0.14 - 0.37	2	Au	7.4	100
11192000	H-BE 2,5 svarvade	hane	0.5	-	Au	7.4	100
11197000	H-BE 2,5 svarvade	hona	0.5	-	Au	7.4	100
11192100	H-BE 2,5 svarvade	hane	0.75 - 1	1	Au	7.4	100
11197100	H-BE 2,5 svarvade	hona	0.75 - 1	1	Au	7.4	100
11192200	H-BE 2,5 svarvade	hane	1.5	2	Au	7.4	100
11197200	H-BE 2,5 svarvade	hona	1.5	2	Au	7.4	100

Senaste uppdatering (15.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BE 2.5 svarvade kontakter

