

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Vid hantering av svarvade kontakter rekommenderar vi att använda verktyg, exempelvis en krimptång, en lokator eller ett pneumatiskt verktyg.

Info

Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Cross-section identification	Plätering	Skalningslängd (mm)	Antal / förp.
Poltal							
13162000	H-D 1,6 svarvade	hane	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13163000	H-D 1,6 svarvade	hona	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13162100	H-D 1,6 svarvade	hane	0.5	2	Ag	8	100
13163100	H-D 1,6 svarvade	hona	0.5	2	Ag	8	100
13162200	H-D 1,6 svarvade	hane	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13163200	H-D 1,6 svarvade	hona	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13162300	H-D 1,6 svarvade	hane	1.5	4	Ag	8	100
13163300	H-D 1,6 svarvade	hona	1.5	4	Ag	8	100
13162400	H-D 1,6 svarvade	hane	2.5	5	Ag	5.8	100
13163400	H-D 1,6 svarvade	hona	2.5	5	Ag	5.8	100
13162500	H-D 1,6 svarvade	hane	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13163500	H-D 1,6 svarvade	hona	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13162600	H-D 1,6 svarvade	hane	0.5	2	Au	8	100
13163600	H-D 1,6 svarvade	hona	0.5	2	Au	8	100
13162700	H-D 1,6 svarvade	hane	0.75 - 1	3	Au	8	100
13163700	H-D 1,6 svarvade	hona	0.75 - 1	3	Au	8	100
13162800	H-D 1,6 svarvade	hane	1.5	4	Au	8	100
13163800	H-D 1,6 svarvade	hona	1.5	4	Au	8	100
13162900	H-D 1,6 svarvade	hane	2.5	5	Au	5.8	100
13163900	H-D 1,6 svarvade	hona	2.5	5	Au	5.8	100

Senaste uppdatering (05.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

